

ナブコ自動ドア

フリーオープンドア

自由なレイアウトで利便性向上
ecoにも貢献!



製品の特長


- 目的に応じて動作モード（片引き・引分け・開口位置）を変更できます。
- 風除室の場合、片引きドアを互い違いに配置することにより、風の直接的な流入を少なくすることができます。
- スリムな縦フレームのロスカドアタイプと重厚感のある框ドアタイプをご用意。



フリーオープンドア


同じ開口部で引分け自動ドアにも片引き自動ドアにもなる
エントランスユニットです。

FIXを回転させることにより、容易に引分けと片引きの
切替えができます。



風除室のレイアウト変更が簡単にできます。


下記はレイアウトの一例です。





..... こんなことでお困りではありませんか?

人通りが多い時も少ない時も同じようにドアが開く…
通行量に応じて最適な運用をしたい。



通行する人が多い時は引分けで運用。




通行する人が少ない時は片引きで運用。
引分けと比べてドアの開く幅を
約半分にすることができます。






使い方次第では、一方通行での運用も可能。




風除室にもかかわらず、内側と外側の自動ドアが開いてしまい、
風が吹き込んでくる。




レイアウトの変更により、
風の吹き込み量を
少なくすることができます。




●外形寸法図




●動作モード1【引分け】



●動作モード2【片引き：左右勝手各1】




●動作モード3【片引き：左勝手×2】



●仕様

引き戸構造		ロスカドア	框ドア
縦枠内法幅 W	(mm)	3490~4890	
出入口高 H	(mm)	2003~2703	
サッシ全高 Ho	(mm)	3600以下	
引き戸	単体の幅 (W/4+27.5)	(mm) 900~1250	
	ドア高さ	(mm) 2000~2700	
	ガラス厚	8または12	8
袖扉	単体の幅 (W/4+20)	(mm) 892.5~1242.5	
	ドア高さ	(mm) 1990~2690	
	ガラス厚	(mm) 8	
有効開口(引分けモード時)	(mm)	1515~2215	
有効開口①(片引きモード時)	(mm)	747.5~1097.5	
有効開口②(片引きモード時)	(mm)	767.5~1117.5	
エンジンケース見込	(mm)	204	224
エンジンケース見付	(mm)	235	
使用可能錠		美和TRU	
所要電源容量		AC100V	

追加可能な特殊制御: 一方通行(プログラムスイッチ追加による)、インターロック
 オプション: SK又はSKD型電気錠又はプーリロック、パニックオープン(クローズ)装置



ロスカドア2B (FOD用) の製作範囲

Nabtesco

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093
 東京都千代田区平河町
 2丁目7番9号 (JA共済ビル)
 TEL (03) 5213-1156



ISO9001・ISO14001 認証取得

<https://nabco.nabtesco.com/>



お求め・お問い合わせはNABCOの正規販売会社へご連絡ください。

●お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もございます。