

# DSN-40 パーティションドア向け引き戸

## 商品の概要

医療・福祉施設を中心に屋内で設置される各種パーティションドアを自動ドア化することで、通行の快適性や施設のバリアフリー化だけでなく、手を使わずにドアを開閉できるので衛生面でも効果を発揮します。

## 商品の特長

- 1) NETシステム対応機器が使用できるので、今まで以上に通行の安全性や快適性が向上します。
- 2) 多機能トイレ自動ドアガイドライン\*に対応。多機能トイレドア用としても安心して使用できます。
- 3) ドアを開いた状態で維持することが可能です。
- 4) インチング動作(スイッチを押している間だけ開閉する動作)が可能になり、開けたい幅だけドアを開けることができます。
- 5) 手動モード切替えスイッチにより、電源を切らずにドアを手動で開閉可能です。


\*全国自動ドア協会(JADA)が2011年7月1日に制定したガイドライン





ドアエンジン型式		DS-40	
ドアの開閉タイプ		引分け	片引き
適用 ドア	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	50×2	75×1
	ドア単体の幅:DW(mm)	パーティションドアの仕様による	
	ドア単体の縦横比:DH/DW	4以下	
平均開閉速度		0.4m/s以下	
所要電源容量		AC100V・5A	

姿図

標準タイプ(引分け)




差込タイプ(引分け)




縦断面図

標準タイプ  
装置最小寸法 70



差込タイプ  
装置最小寸法 65



(mm)