









点検口側
天井点検口 (全面)
(別途工事) 注5
片引き右勝手



点検口側
天井点検口 (全面)
(別途工事) 注5
引分け



点検口側
天井点検口 (全面)
(別途工事) 注5
片引き左勝手

仕様一覧表

ドアの開閉タイプ		引分け				片引き			
ドアエンジン型式		VS-60	VS-85	VS-150		VS-60	VS-85	VS-150	
最大適用ドア	ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	60 × 2	85 × 2	120 × 2	150 × 2	75 × 1	100 × 1	120 × 1	150 × 1
	ドア単体の幅 : DW (mm)	650~2500							
	ドア単体の縦横比 : DH/DW	4							
平均開閉速度 (m/s)		0.4以下							
所要電源容量		AC100V・5A							
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-20℃~50℃、20%~90%RH							
	電磁界イミュニティ	工場環境 (JIS C 61000-6-2)							



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-60/85/150SL-CE 天井納まり参考図(姿図)

尺度 1 : 20

3	2023.03.01
2	2021.07.01
1	2020.03.01
初版	2019.02.01
改訂No.	改訂日
番号 N.O.	
1DK201620	



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-60/85/150SL-CE天井納まり参考図(縦断面図)

尺度 1 : 1

3	2023. 03. 01
2	2021. 07. 01
1	2020. 03. 01
初版	2019. 02. 01
改訂No.	改訂日
番号 No.	1DK201620