

ナブコ自動ドア

DSN-60/75S-HM

100mm見付面付け駆動装置

これまでにない、装置高さ“100mm”の
スリムな自動ドア



製品の特長

①ストアフロント周りのデザインに合ったスリムな設計


- 自動ドアの装置高さは、わずか“100mm”です。
- スイングドア(手動)から自動ドアに取替える場合でも、違和感のないすっきりとした外観を実現します。

②駆動装置にはNET-DSシリーズ自動ドアを採用

- 自動ドアシステムの総合的な制御を一括で行い、高い安全性と信頼性を提供します。

外形寸法図 (単位: mm)

●100mm見付面付けタイプ (DSN-60S/75S-HM型)



スイングドア (手動式) から自動ドアへリニューアルするケース

●仕 様

ド ア の 開 閉 タイ プ			引 分 け		片 引 き	
ドアエンジン型式			DS-60	DS-75	DS-60	DS-75
最大適用 ドア	ドア単体質量 (Kg) × ドア枚数		60×2	85×2	75	100
	ドア単体面積：DW×DH (㎡)		1.8	2.6	2.2	2.8
	ドア単体の幅：DW (mm) ※1		650～2500			
	ドア単体の縦横比：DH/DW※2		4			
	参 考	12mm強化ガラスドア：DW×DH (mm)	762×2134	1067×2134	914×2134	1067×2438
		6mm ガラス・ 框 ドア：DW×DH (mm)	1100×2400		1100×2400	
平均開閉速度 (m/s)			0.4以下			
所要電源容量			AC100V・ 5A			

※1 ドアの吊り元が両端から100mmの場合 (強化ガラスドア、ロスカドア) は、最小ドア幅はDW=500mmまで対応可能・・・但し、ドアの縦横比にご注意ください。

※2 ドア単体の縦横比は許容範囲内としてください。許容範囲を超えた仕様は所定の性能を保証できません。

The “だれでもドア” Company

Nabtesco

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

東京 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 (JA共済ビル)
TEL (03) 5213-1156

神戸 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町35番地
TEL (078) 413-8293



ISO9001・ISO14001認証取得

<http://nabco.nabtesco.com/>



お求め・お問い合わせは正規販売会社へご連絡ください。

東日本地区販売会社

ナブコシステム株式会社 ☎(03)3593-0181
<http://www.nabcosystem.co.jp/>

西日本地区販売会社

ナブコドア株式会社 ☎(06)6532-5841
<http://www.nabco-door.co.jp/>

九州地区販売会社

オリエント産業株式会社 ☎(092)781-7563
<http://www.orient-sangyo.co.jp/>

●お届けいたします製品は、改良などのためカタログと相違する場合もございます。