


ナブコ自動ドア

デジタルサイネージ

NABCO DIGITAL SIGNAGE SOLUTION

入口に新たな情報発信のカタチを




Point 1

"明るさ"と"薄さ"の両立


どんな場所でもはっきり映る"明るさ"と
ドアと固定ガラスの隙間に収まる"薄さ"を
両立しました。

厚さ、わずか**21mm**


※LEDタイプの場合(液晶タイプは厚さ35mm)



従来品では設置できなかった
わずかなスペースに設置
できるようになりました。



ディスプレイを固定ガラスの背面から
設置して映像配信



通行動線


Point 2

通行動線上だからこそその高い視認率

通行者に向けた「効果的」な情報配信が可能

自動ドアサイネージの映像を
通行者のうちの約**60%**が認知


- 映像に気が付いていた
- 映像が流れていたような気がする
- 映像に全く気がつかなかった



サイネージ視認率調査
実施時期：2023年5月~7月
実施場所：早稲田大学 17号館1 開口
施設利用者：100名回答

8か月間の動画放映の結果、
ブランドの認知度が**倍増**

ナブテスコという企業を
「知っている」と回答した割合



倍増



サイネージ視認率調査
実施時期：2024年4月1日~12月6日
実施場所：早稲田大学 17号館1 開口
施設利用者：放映前 100名回答、放映後：61名回答
※ナブテスコ動画コンテンツを8か月間放映



商業施設

自動ドアのデッドスペースに広告出稿を募ることができる媒体として有効活用できます。



広告媒体

※LED 標準タイプ



公共交通機関

通勤通学の反復視認による浸透率が高く、エリアや期間を絞った広告出稿を募ることができます。




広告媒体

※LED 標準タイプ



小売店

お客様の来店時にセールや新商品の情報を発信して、購買意欲を刺激できます。



販売促進

※LED 小型タイプ



病院

来院者への案内や待ち時間などの施設内情報をリアルタイムに案内することができます。



インフォメーション

※液晶タイプ

システム構成


2種類のシステム構成

ナブコ自動ドアのサイネージは、【スタンドアロン型】と【ネットワーク型】、どちらにも対応しています。

スタンドアロン型

ネット回線無しで、記録媒体を使用してコンテンツを更新する手軽なシステムです。


セキュリティ重視の方や初めて導入される方向き



ネットワーク型

ネット回線を介して遠隔でコンテンツを更新するシステムです。

複数のサイネージをまとめて管理したい方向き




映像配信に必要なコンテンツやソフトウェアは、お客様ご自身でご用意をお願いいたします。

※STB (セットトップボックス) : コンテンツの配信や管理を行う機器。内部保存されたコンテンツや外部から受信したコンテンツをサイネージに表示させることができます。

明るさ(cd/m²)の目安

ナブコ自動ドアのサイネージは、高輝度 (液晶タイプ:1,000cd/m²、LEDタイプ:2,000cd/m²) ディスプレイを採用しています。



■ 製品仕様

商品名	LED 標準タイプ	LED 小型タイプ	液晶タイプ	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・大画面で等身大配信が可能 ・薄型で設置しやすい ・屋外でも高い視認性 	<ul style="list-style-type: none"> ・サイネージと一体となっているため電源ボックスの設置スペースが不要 ・薄型で設置しやすい ・屋外でも高い視認性 	<ul style="list-style-type: none"> ・高解像度で細かい文字等も視認可能 	
概略図	<p>※ LED コントローラーと STB が必要です。</p>	<p>※ LED コントローラーと STB が必要です。</p>	<p>※液晶タイプは STB が内蔵されています。</p>	
用途	屋外向け		屋内向け	
映像方式	LED		LCD	
解像度	252 × 504 pixel (LED ピッチ 2.97mm) [アスペクト比 1 : 2]	256 × 512 pixel (LED ピッチ 2.5mm) [アスペクト比 1 : 2]	1080 × 1920 pixel [アスペクト比 9 : 16]	
サイズ	66 インチ相当：幅 851 × 縦 1601mm (厚さ 21mm)	55 インチ相当：幅 695 × 縦 1495mm (厚さ 21mm)	55 インチ相当：幅 761 × 縦 1284 mm (厚さ 35mm)	
最大輝度	2000 cd/m ²	2000 cd/m ²	1000 cd/m ²	
所要電源容量	AC100V 4A	AC100V 3.3A	AC100V 2A	
消費電力	395 W	287 W	電源オンモード：標準 105 W/ 最大 150 W スタンバイモード：1 W 以下	
設置温度	- 10℃～40℃	- 10℃～40℃	0℃～40℃	
周囲温度	10%～90% RH (氷結、結露無きこと)	10%～90% RH (氷結、結露無きこと)	10%～80% RH (氷結、結露無きこと)	
設置条件	①幅	900～1600 mm	700～1500 mm	850～1763 mm
	②高さ	1710～3100 mm	1590 mm～3095 mm	1500 mm 以上
	③見込み	21 mm 以上	21 mm 以上	35 mm 以上
	その他	電源ボックスの設置場所として、ドアの全開位置と縦枠の間に 100 mm のスペースが必要	—	—

- NABCO の標準的な引戸タイプの自動ドアにのみ設置可能です (防火戸には設置できません)。
- 設置までの期間は、ご注文から納品まで通常 3 ヶ月ほどかかります。詳細は、本見積りにご提案させていただきます。

Nabtesco

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー

〒102-0093
東京都千代田区平河町
2丁目7番9号 (JA共済ビル)
TEL (03) 5213-1156



ISO 9001・ISO 14001 認証取得

<https://nabco.nabtesco.com/>



お求め・お問い合わせは NABCO の正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報は
こちらでご確認ください。

NABCO ネットワーク一覧
<https://nabco.nabtesco.com/support/network/>



● 弊社製品は改良などのためカタログと相違する場合がございます。
また、掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。