

# Speedlane Slide



**BOON EDAM**

スピードレーン・ライフライン シリーズの「スライド」モデルは、用途に合わせたカスタマイズが可能で、直感的に伝わるユニークなイルミネーションで通行者を誘導する、スライド式セキュリティゲートです。高品質なデザインとセキュリティ機能により、通行者の建物内への入退室を適切に管理・誘導します。

#### スピードレーン・スライドの特長：

- 人間工学に基いたエレガントなデザイン
- スペース効率を極めたコンパクトなボディ設計
- アプローチセンサーが通行者の接近を検知し、イルミネーションで通行者を誘導
- 通行者に直感的に分かりやすい表示
- スリープ機能により省エネルギー化に貢献
- 様々なエントランスソリューションにフィットし、最新のデザイントレンドにマッチする設計

#### オプション：

- 単独設置、連続設置に対応
- 飛び越え検知機能
- バリアフリーモード
- ファイルセキュア/セーフモード(停電時にウィング閉鎖、又は開放が可能)
- 遠隔操作パネル
- ドアウィング：スタンダード/エンジェルウィング


 *your entry experts*



## 姿図&標準寸法

タイプ	A 通路幅 (mm)	通行容量 (人/分)*	ドアウイング 枚数	車いす通行	通行タイプ	B 設置幅 (mm)	D ドアウイング の高さ (mm)	E 本体高さ (mm)	F 本体長さ (mm)
スタンダード	510	25-30	2	×	↑	1134	980	1035	1440
ハイウイング	510	25-30	2	×	↑	1134	1200-1800	1035	1440
ワイドウイング	910	25-30	2	♿	↑	1934	980	1035	1440
ハイ・ワイドウイング	910	25-30	2	♿	↑	1934	1200-1800	1035	1440
エンジェルウイング	510	25-30	2	×	↑	1134	999	1035	1440
エンジェル・ワイドウイング	910	25-30	2	♿	↑	1934	997	1035	1440

\* 一方通行時。また、認証システムにより変化します。



## カスタマイズ

配置や配列数、および各種ドアウイングを自由に組み合わせることができます。様々な組み合わせにより、例えば、高いセキュリティレベルが必要な場所や、バリアフリー対応が必要な場所にもご使用いただけます。

黒のガラスストップパネルが、スマートなデザイン性をもたらします。また、最新のデザイントレンドに合わせてカスタマイズ可能なボディ仕上げにより、設置エリアのインテリアに調和させることも、企業カラーに合わせる等、アクセントとして際立たせることも可能です。

## 緊急時の動作

バックアップ用のバッテリー装備で、停電による動作停止を防ぎます。電気が復旧するまでにバッテリーが消耗してしまう場合や、その他の緊急時には、ドアウイングが完全に本体に格納され、通路を確保します。

## ブーン・タッチ

BOON EDAM社の共通コントロールパネルで、受付やセキュリティ管理室などからの遠隔操作が可能です。最大6通路まで各種セキュリティゲートを組み合わせて操作することができ、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、単独設置・連続設置の管理、及びアラーム管理が可能です。

## 標準仕様

電源:	100-240 VAC, 50/60 Hz
<b>消費電力</b>	
作動時:	80W
停止時:	60W
スリープモード:	40W
周囲温度:	-15°C ~ +50°C
本体質量:	330 kg