






点検口側観図




点検口側


片折れ(右勝手)



点検口側




点検口側観図




点検口側

片折れ(左勝手)




点検口側

風圧を受ける場合のDWとDHの関係



ドアの適用範囲



仕様一覧表

ドアの開閉タイプ		片折れ		両折れ	
ドアエンジン台数		1		2	
適用 ドア	最大適用ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	55 × 2	52 × 4	55 × 4	
	ドア単体の幅：DW1・DW2※ (mm) 注4	456.5 ～734	336.5 ～456.5	456.5 ～734	
	平均開閉速度 (m/s)	0.4以下			
	所要電源容量	AC100V 5A		AC100V 10A	
使用周囲環境	周囲温度、湿度	－20℃～50℃・20%～90%RH			
	電磁界イミュニティ	工場環境 (JIS C 61000-6-2)			
作動可能基準風速 (m/s) 注5		10以下 (屋外) 7以下 (屋内)			

※ DW1=DW2

注記

・ガラスは安全ガラスを使用してください。

注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。

注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ (ラベルの中心) に一枚以上貼り付けてください。

注3. 電源AC100V 10Aはドアエンジン2台仕様の場合に使用してください。

注4. ドアの適用範囲を参照してください。


注5. 風圧を受ける場合のDWとDHの関係を参照してください。

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。


V-100FD 折り戸

納まり参考図(姿図)

尺度 1 : 20




点検口側観図



点検口側

両折れ

1	2025.06.01
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	
1DK204636	



ご注意

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

納まり参考図(縦断面図)
尺度 1 : 1

1	2025.06.01
改訂No.	改訂日時
番号 No.	1DK204636