



注記


・ガラスは安全ガラスを使用してください。

- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 安全のため、下記寸法を確保してください。
※Y1・Y2≥200mm
上記対応が困難な場合は、保護装置を設置する等の別方策が必要となります。
- 注4. ブレークアウト操作を確実にを行うため、本寸法を厳守してください。
ブレークアウトのドアシング側に、マットなど床面に物を敷いたり点字ブロックを設置したりする場合は、その厚みを考慮し（敷物や点字の上面を基準とし）本寸法を確保してください。



仕様一覧表

ドアの開閉タイプ		引分け	片引き
縦枠内法幅：W (mm)		3820~6000	1910~3000
出入口高：H (mm)		2400~3500	
三方枠	枠見込み (mm)	200	
	無目見付け (mm)	400	
	無目見込 (mm)	190	
ドア単体質量 (kg) × ドア枚数		(131~205) 以下 × 2	(131~205) 以下 × 1
適用ドア	ドア単体の幅：DW1 (mm)	1000~1545	
	ドア高さ：DH (mm)	2400~3484	
	ドア厚さ：DT (mm)	50	
開幅	引き戸有効開口幅 (mm)	1420~2510	710~1255
	ワイドオープン開口幅 (mm)	3090~5270	1545~2635
平均開閉速度		0.4m/s以下	
所要電源容量		AC100V 10A	
使用周囲環境	周囲温度・湿度	-20℃~50℃・20%~90%RH	
	電磁界イミュニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)	



ご注意

- 1、本図面は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-250B0-Fブレークアウトドア
納まり参考図一覧表(姿図)
尺度 1:30

-	-
2	2021.07.01
1	2019.12.01
初版	2018.07.01
改訂No.	改訂日
番号 NO.	1DK201239

