

### 仕様一覧表

ドアの開閉タイプ	開き戸(片開き/両開き) 注3	
	スライディングロッド 引き開き	スタンダードロッド 押し開き
適用範囲	200×1	
ドア単体質量 (kg) × ドア枚数	200×1	
ドア単体の幅 : DW (mm)	750(注4) ~ 1400	750 ~ 1400
無目奥行 (mm)	-30~+120	-30~+50
開閉速度 (° /s)	40以下	
所要電源容量	AC200V・5A	
使用周囲環境	周囲温度、湿度	5°C~40°C、20%~80%RH
	電磁界イミュニティ	工場環境 (JIS C 61000-6-2)


### 注記

- ・ガラスは安全ガラスを使用してください。
- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ(ラベルの中心)に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 両開きは片開き2台(右勝手+左勝手)使用となります。
- 注4. スライディングロッドの最小ドア幅は無目の奥行およびドアヒンジ取付位置の条件によって変わります。詳細はナブコ販売会社へご確認ください。


1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。  
 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

# FD 20 面付け開き戸 納まり参考図(姿図) 尺度 1 : 20


1	2024. 11. 01
改訂No.	改訂日時
番号 No.	
1DK204434	



スライディングロッド(引き開き)



スライディングロッド(押し開き)



スタンダードロッド(押し開き)

**ご注意**

- 1、本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
- 2、詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

**納まり参考図(縦断面図)**  
**尺度 1:2**

1	2024. 11. 01
改訂No.	改訂日時
番号 NO.	1DK204434