



外観図 (右勝手)

内部 (点検口) 側



外部側



外部側

内部 (点検口) 側

注記

- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750~1750mmの高さ (ラベルの中心) に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 本防火設備はX寸法が100mmを超えるため、押しつぶし、衝撃のリスクに対する保護策が必要な場合は現場ごとに防護柵の設置等の対策を検討してください。対策が不可の場合でも、より安全とするためY寸法は200以上としてください。

仕様一覧表

認定番号	特定防火設備 EA-0556 複合防火設備 CAS-1253	
ドアの開閉タイプ	片引き戸 (片袖窓付き)	
認定仕様寸法	W(mm)	910~3070 注)
	H(mm)	600~2705
	開口間口W(mm)	410~1440
	DW(mm)	500~1530 注)
建具表面材質	ステンレス(SUS304)	
表面仕上げ (標準)	ヘアライン仕上 鏡面仕上 パイブレーション仕上 塗装仕上げ	
耐動作風速(m/s)	通常開閉	15m/s以下(外壁の開口相当)
	非常開作動	7m/s以下(屋内の開口相当)
ガラス仕様	耐熱板ガラス6.5mm 飛散防止フィルム貼り可(オプション)	
防火戸自動閉鎖装置	型式	V-FP-PCE型
	閉鎖指令信号	DC24V±20%、4mA、0.5秒以上
平均開閉速度	0.4m/s以下	
所要電源容量(常用電源)	AC100V、5A	
使用周囲環境	周囲温度、湿度	-10°C~50°C、20%~90%RH
	電磁界イミュニティ	工業環境 (JIS C 61000-6-2)

注) 機器の構成によって製作可能寸法の範囲が異なりますので、必ずお問い合わせください。

ご注意

1. 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2. 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-FED1103/FEE1103 ナブコ防火戸 (60/60S)

納まり参考図一覧表
尺度 1:20

-	-
-	-
-	-
初版	2024.07.09
改訂No.	改訂日
番号 NO.	1DK204387