






点検口側観図(右勝手)



点検口側

注記

- 注1. 警告ラベル、自動ドアステッカーを貼り付けてください。
- 注2. 戸袋用警告ラベルは、FL+750～1750mmの高さ（ラベルの中心）に一枚以上貼り付けてください。
- 注3. 安全のため、Y≧200mmを確保すること。
- 上記対応が困難な場合は、防護柵を設置する等の別方策を実施し且つ、Y≧50mmとすること。（安全上25mm以上であるが機器の納まりで必要）
- 注4. 機器構成によって製作可能寸法の範囲が異なります。必ずお問い合わせください。
- 注5. 寸法の組み合わせによっては、ドア質量が150kgを超えることがあります。必ずお問い合わせください。
- 注6. 飛散防止フィルムは点検口側のみ貼り付け可能です。飛散防止フィルムは経年劣化により、粘着力の低下や変質・変色などがみられるようになります。劣化により、本来の性能が発揮されなくなりますので、定期的な交換が必要となります。
- 注7. 防火設備の性能を維持するために内蔵バッテリーの定期的な交換が必要となります。

仕様一覧表

商品名		ナブコ防火戸（60）	ナブコ防火戸（60S）
型式		V-85/150 FED1103 V-85/150 FEE1103	V-85/150 FEE1103
認定番号		特定防火設備 EA-0556	複合防火設備 CAS-1253
ドアの開閉タイプ		片引き（片袖窓付）	
適用 ドア	ドア質量 (kg)	V-85FP-PCE：～100kg×1 V-150FP-PCE：～150kg×1	
	ドア幅：DW (mm) 注4、注5	500～1530	945～1530
	ドア高さ：DH (mm) 注5	625～2730	1828～2730
サッシ仕様	縦枠内法幅：W (mm) 注4	910～3070	1750～3070
	開口高さ：H (mm)	600～2705	1803～2705
	開口幅：Wm (mm)	410～1440	855～1440
	無目見付：TF (mm)	220～500	
	無目見込：TD (mm)	234～494	
	表面材質・仕上（標準）	ステンレス（SUS304）：ヘアライン / 鏡面 / パイブレーション / 塗装	
	ガラス仕様	低膨張防火ガラス 6.5mm 厚 （飛散防止フィルム貼り選択可能）注6	
防火戸 自動閉鎖装置	型式	V-FP-PCE 型注7	
	閉鎖指令信号	DC24V ± 20%、4mA、0.5 秒以上	
使用周囲温度・湿度		-10～50℃・20～90%RH	
所要電源・容量		AC100V±10V 50/60Hz 5A	
定格消費電力		V-85FP-PCE：125W V-150FP-PCE：185W	
開閉速度 [平均開閉速度]		0.1～0.7m/s [0.4m/s以下]	
電磁イミュニティ		区分2（工業地域）	
耐久性		区分3（1,000,000サイクル）	

大臣認定の関係上センサーの設置には制限があります。必ずお問い合わせください。
本製品の性能は、JIS A 4723に基づく規定条件下での試験結果により確認したものです。
当該規格は特定条件における性能評価を目的としたものであり、
実際の使用環境（施工条件、設置状態、周辺環境等）における動作を保証するものではありません。

- ご注意 1. 本図は予告無く変更される場合がございますので予め御了承願います。
2. 詳細図面等を御所望の方はナブコ販売会社へ御連絡願います。

V-FED1103/FEE1103 ナブコ防火戸(60/60S)

納まり参考図(姿図)

尺度 1:20

—	—
2	2026. 07. 01
1	2026. 04. 01
初版	2024. 07. 09
改訂No.	改訂日
番号 NO.	1DK204387